











技术要求

1、额定电流：DC 12V，50mA Max
2、动作力：260g±50g
3、行程：0.2±0.1mm
4、机械寿命：≥20,000次
5、未注尺寸公差按GB/T1804-m级精度要求



安装参考图





原理图

序号	名　称	料　号	材　料	数量	备注
E	按钮	HD1	LCP黑	1	
D	盖板	HC13	黄铜0.2	1	镀银
C	簧片	HE1	不锈钢覆银	2	外购
B	底座	HB9	LCP白	1	
A	卡件	HA8	磷铜0.15	1	镀银

更改记录	标记	变更内容	签名/日期

未注公差		单位	mm
X.X	±0.30	版本	A
X.XX	±0.20	比例	1:1
X.XXX	±0.10	投影	
Angle	±3.0°	页次	1/1

标准化	签名/日期
编制	周少华　21.09.25
审核	赵先礼　21.09.25
批准	田泽民　21.09.25

品名	2x4x3.5H 普通有柱260G
图号	ZJLQ-2x4x3.5-H101B

浙江领强电子科技有限公司