












插卡方向

焊脚朝下







技术要求:

1.产品外观无脏污,刮伤,变形现象

2.塑体无毛边,未射饱;端子无氧化,生锈现象

备注:

簧片镀金层的厚度可根据客户的需求做变更

建议:卡座过完炉(260°),不能马上插卡,请等待半小时后冷却完成,再插卡测试.

MINI SIM CARD	
Pin No.	NAME
C1	VCC OF SIM
C2	RST OF SIM
C3	CLK OF SIM
C5	GND OF SIM
C6	VPP OF SIM
C7	I/O OF SIM
C4/C8	N/A
SW1	DETECTION SWITCH1
SW2	DETECTION SWITCH2

PAD AREA

KEEP OUT AREA

RECOMMENDED PCB LAYOUT

GENERAL TOLERANCE ±0.05

Circuit Diagram for Detect Switch

WITHOUT CATO	OPEN	OPEN SW1 SW2
INSERTING CATO	CLOSE	CLOSE SW1 SW2

序号	名称	材料	数量	备注
7	簧片	磷铜	8	底层镀Ni;表面局部镀Au
6	Z形片	不锈钢	1	
5	小轴	黄铜	1	
4	推杆	锰钢	1	
3	弹簧	不锈钢	1	
2	按钮	LCP	1	
1	支架	LCP/PPS	1	手工焊:材料为PPS 波峰焊:材料为LCP

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE


GENERL TOLERANCE	
X.±0.20	X.°±1°
.X±0.15	.X°±0.5°
.XX±0.10	


制图 DRAWING	EMMA
审核 CHECK	EVA
标准 APPROVAL	JADE
单位 UNITS	MM
比例 SCALE	1:1


料号 PART NO.	BX-SIM-3HJ-2	版本 REV.	A
品名 TITLE	MINI SIM CARD 6+2P 掀杆式	页次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM.NO.			


Bossie（博锡）

















技术要求:

1.产品外观无脏污，刮伤，变形现象

2.塑体无毛边，未射饱;接触片无氧化，生锈现象

建议:卡座过完炉（260°）,不能马上插卡,请等待半小时后冷却完成,再插卡测试.

序号	名称	材料	数量	备注
2	接触片	磷铜	1	底层Ni≥100μ", 表层Au,厚度为≥15μ"
1	抽屉	PC	1	


制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE

GENERL TOLERANCE	
X.±0.20	X.°±1°
.X±0.15	.X°±0.5°
.XX±0.10	

制图 DRAWING	EMMA		
审核 CHECK	EVA		
标准 APPROVAL	JADE		
单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1

料号 PART NO.	BX-SIM-3HJ-2	版本 REV.	A
品名 TITLE	MINI SIM CARD 6+2P 推拉式	页次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM.NO.			

Bossie（博锡）



注:

1.载带10个边孔公差累计不能超过±0.2MM.

2.表面: 表面平整无凹凸, 无毛屑.

3.弯曲度: 直尺测量任意1M、弯曲度不超3MM.

4.韧性: 反复对折后、侧面无缺口.

5.材料:黑色导电PS.

卷轮包装零件总颗数:510颗.(实际包装零件颗数:500颗).

制图 DRAWN	修改内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA		料号 PART NO.	BX-SIM-3HJ-2	版本 REV.	A
			X.±0.20	X.°±1°	审核 CHECK	EVA		品名 TITLE	MINI SIM CARD 6+2P 拨杆式 包装图	页次 SHEET	1/1
			.X±0.15	.X°±0.5°	核准 APPROVAL	JADE		客户料号 CUTM.NO.			
			.XX±0.10		单位 UNITS	MM	比例 SCALE 1:1				

Bossie（博锡）