
1. FIGURE AND DIMENSIONS(图示及尺寸)



2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

A端	线材	B端	备注
1	黑色	镀锡5mm	
2	黑色	镀锡5mm	
3	黑色	镀锡5mm	
4	黑色	镀锡5mm	
5	黑色	镀锡5mm	
6	黑色	镀锡5mm	
7	黑色	镀锡5mm	
8	黑色	镀锡5mm	
....	....	....	
16	黑色	镀锡5mm	
17	黑色	镀锡5mm	
18	黑色	镀锡5mm	
19	黑色	镀锡5mm	
20	黑色	镀锡5mm	

4. Final examination(成品检查)

1) 100%外形尺寸:所有尺寸与图示一致.
2) 外观:a)电线圆实平滑,颜色均匀,外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
3) 结构:线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动,标志清晰,正确无误;
4) 导通性能:100%测试,DC00V,绝缘≥20MΩ, 导通电阻<1Ω,无断路或触不良现象,测试时应加摇摆测试。

5. MATERIAL(材料)

序列号	名称	规格	数量	备注
1	元器件Components	X3025HM-2x10-N2（胶壳）	1PCS	
2	元器件Components	X3025T-PSN（端子）	20PCS	
3	线缆Cable	UL1007/22AWG.黑色	20PCS	裁线长度：150mm

					Item details	RVE.
						A0
					UNIT	
RVE.	DESCRIPTION		DATE		SCALE	Free
DESIGNED		DATE			PAGE	1 OF 1
CHECKED		DATE		DRAWING NO.		
APPROVED		DATE		X3025T-2x10-PSN-A22B20-L150-X3025T-T5		