




产品编号：[2200980871](#)

Product Description：1.25mm Pitch, Micro-Lock Plus PCB Header, Single Row, Right-Angle, Through Hole, Tin-Bismuth Plating, Positive Lock, 8 Circuits, Black

系列号：220098

状态：Active

Product Category：PCB Headers and Receptacles



文件和资源

图纸

图纸 [2200980871_sd.pdf](#)

规格

应用规格 [5055650000-AS-000.pdf](#)

包装规格 [2200989200-SPK-200.pdf](#)

产品规格 [2045320002-PS-000.pdf](#)

产品规格 [2145260003-PS-000.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D

- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	PCB Headers and Receptacles
系列	220098
说明	1.25mm Pitch, Micro-Lock Plus PCB Header, Single Row, Right-Angle, Through Hole, Tin-Bismuth Plating, Positive Lock, 8 Circuits, Black
应用	Signal, Wire-to-Board
元件类型	PCB Header
产品系列	Micro-Lock Connector System
产品名称	Micro-Lock Plus
UPC	196823184512

电气

每触点最大电流	3.1A
电压 - 最大	50V AC (RMS)/DC

物理

断开	否
回路数（已载入）	8
电路数（最多）	8
颜色-树脂	黑色
先接后断	否
符合灼热丝规范	否
可配插产品指南	否
插接极性	是
锁定插接部位	是
材料 - 金属	Brass

材料 - 接合部位电镀	Tin-Bismuth
材料 - 终端电镀	Tin-Bismuth
材料 - 树脂	Polyamide
净重	225.480/mg
行数	1
方向	Right Angle
包装形式	Tray
PCB 定位器	否
PCB 保持力	是
间距 - 插配接口	1.25mm
间距 - 终端界面	1.25mm
最薄镀层 - 接合部位	1.000µm
最薄镀层 - 端接	1.000µm
有极性的插配件	是
PCB 极性	是
有护墙的	Fully
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +105° C
终端界面类型	Through Hole

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
1.25mm Pitch Micro-Lock Plus Single Row Receptacle Housings	<u>204532</u>
1.25mm Pitch Micro-Lock Plus TPA Type Single Row Receptacle Housings	<u>214526</u>