


ROHS

REVISIONS				
REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
A1	/	Original version	2023/02/12	

NOTE:

- 1.MATING FORCE:2.94~29.4 N(0.3~3.0KG)
- 2.UNMATING FORCE:2.94~29.4 N(0.3~3.0KG)
- 3.CONTACT RESISTANCE: 30 MILL.OHM MAX
- 4.INSULATION RESISTANCE: 100 MEG.OHM MIN
- 5.DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE:500V/60S
- 6.DURABILITY: 3000 CYCLES
- 7.VOLTAGE/CURRENT RATING: DC 12V 0.5A
- 8.OPERATION TEMPERATURE: -30°C TO +70°C



PIN	φ 1.65	φ 2.0	φ 2.5
APPD		☒	

序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
1	2号脚	弯钩	铁=0.3	1PCS	Ag	
2	3号脚	弹片	铁=0.3	1PCS	Ag	
3	4号脚	平片	铁=0.3	1PCS	Ag	
4		PIN	铁针	1PCS	CT	
5		塑料座	PPA	1PCS	黑色	94V0
6		盖子	PPA	1PCS	黑色	94V0



深圳市首韩科技有限公司



Unless Otherwise
specified, Tolerance:X ±0.50
X.x ±0.30
X.xx ±0.20
X.xxx ±0.10

ANGLES: ±3°

DESCRIBE: DC-005

SCALE: 1:1	Drawn 李春风 2021/08/12	Part No:
Unit: mm	Check 钟华华 2021/08/12	Dwg No:
Size: A4	Approve 罗孝金 2021/08/12	Sheet P1/1 Rev. A1

CUSTOMER COPY

PCB HOLES(TOP VIEW)
GENERAL TOLERANCE:±0.1mm



深圳市首韩科技有限公司

SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGY CO., LTD

Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品 编 码

Material code:

产品名称 Project:

DC插座

规格型号 Part No:

DC005

贵公司承认印 Approval signatures

料 号/Part No.	签 章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	李春风	
审核/Check	钟华华	
批准/Approved	罗孝金	



深圳市首韩科技有限公司

品名 (NAME) : PHONEJACKS (SMT)

型号 (MODEL): DC005

1. 溫度5~35℃, 溫度45~85℃標準狀態下測試。

In normal fettle to test. Temperature 5~35℃ and humidity 45~85℃

2. 溫度 -30~70℃環保內使用。

(In entironment of remperature -30~70℃)

ITEM 專案

TEST CONDITION 測試條件

SPECICFICAION 規格

3. ELECTRONICAL RESISTAN 電氣性能

3.1	CONTACT RESISANCE 接觸阻抗	Being measured at 1KHZ small current connect resistance meter. 在1KHZ小電流 下測量。	50m max 50毫歐以下。
3.2	INSULATION RESISTANCE 絕緣阻抗	Measurements shall be made following application of DC500V potenrial across terminals and across terminals and frame for 1 minute. 在端子之間和端子與殼之間 加DC500V條件下, 持續1分鐘測量。	100M min 100兆歐以上。
3.3	WITHSTAND VOLTAGE 耐電壓	AC500V(50HZ or 60HZ) shall be applied across terminals and across terminals and frame for one minute. 在端子之間和端子與 殼之間加AC500V條件下, 持續1分鐘測量。	There shall be no breakdown 無擊穿現象。

4. MECHANICAL CHARACTERISTICS 機械性能

4.1	INSERTION AND WITHDRAW 插拔力	Being measure at across spring piece and across matching plug for ergometer. 用測 力計在插頭與彈片之間進行測試	Insertion and extraction force 2.94~29.4N, 插拔力2.94~29.4N
4.2	TERMINAL STRENGTH 端子強度	A static force of 500gf being applied in one direction on the top of terminal for 1 minute. 一個500克之靜負荷施加於端 子頂部的一個方向持續1分鐘。	There shall be no sign of damage mechanical and electrically. 無任何迹象顯示機械 及電器性能 之損壞。



5.DURABILTY 耐 久 性

5.1	SOLDERING TEST 可韓性試驗	The top of terminals shall be dipped 2mm in the loder bath at a temperature of $230\pm 5^{\circ}\text{C}$ for 3sec. 端子頂部被浸入韓池2mm深，溫度 $230\pm 5^{\circ}\text{C}$ 時間3秒。	A new un form coating of shall cover above 75% of the surface being immersed. 浸入的部分75%以上表面將被錫覆蓋。
5.2	LIFE TEST 壽命試驗	3000 cycles of operation at rate of 10-20 cycles per minture with unloading. 無負載條件下，每分鐘10—20次的速度操作3000次。	(1) Contact resistance. 40m Ω max 接觸阻抗40毫歐以下 (2) Drive fore 30 inital value 動作力變化範圍初始值30 (3) ITEM專案—3.2 (4) ITEM專案—3.3 (5) INEM—4.2
5.3	HEAT TEST 耐熱試驗	$80\pm 2^{\circ}\text{C}$ for 48 hours after test keep in normal condition for 30minutes. 在 $80\pm 2^{\circ}\text{C}$ 環境中放48小時，再放在正常環境中30分鐘後進行測試。	(1) Contact resistance 50m Ω max.接觸電阻50毫歐以下 (2) Insulation resistance 50M Ω min 絕緣電阻100兆歐以上
5.4	HUMIDITY TEST 耐濕試驗	The condition of temperature $40\pm 2^{\circ}\text{C}$ and humidity 90-95%for 48 hours after test keep in normal condition for 30 min.在 $40\pm 2^{\circ}\text{C}$ 90—95 % Rh環境中放48小時，再放在正常環境中30分鐘後進行測試。	(3) There shall be no sign of damage mechanically and electrically.無任何迹象顯示機械及電器性能之損壞。
5.5	COLD TEST 耐冷試驗	At $-30\pm 2^{\circ}\text{C}$ for 48 hours, after test keep in normal condition for 30 min.在 $-30\pm 2^{\circ}\text{C}$ 環境中放48小時，再置於正常環境中30分鐘後進行測試。	