

技术规格确认书

客户名称: _____

客户料号: _____

制造厂商: _____

厂商型号: CMTC065125P220MU

产品类型: 卧式插件磁环电感

送样日期: 2025-09-22


cybermax
cybermaxtech.com

变更履历表

版次	制定或变更	主要变更内容/页数	变更者	日期
1.0		新版发行		2025-09-22


一、电性规格

1. 尺寸(单位:mm)



A	B	C	D	E	F
21.0 Max	10.0 Max	10.0±1.0	1.5MAX	1.0±0.1	7.0±1.0

2.原理图



3. 绕线工艺

WINDING	START	FINISH	WIRE(φ)	TURNS	REMARK
N1	1(S)	2(F)	Φ1.0*1P	16TS	密绕

4. 电性能参数

测试项目	规格	测试仪器
L (1-2)	22uH±20%	VR1153(LCR)&VR7210 1KHZ/0.25V
DCR (1-2)	50mΩ MAX	

5. 工艺要求

1	产品是否需要套管	☒ 需 UL 套管	☐ 不需要
2	产品脚位成型情况	☐ 立式	☒ 卧式
3	产品是否装隔板	☐ 需要	☒ 不需要
4	出线口是否点胶	☐ 需要	☒ 不需要

6. 包装要求

6.1 产品胶袋装后再装外箱，箱体不能破损、变形, 支承力要好。

6.2 包装外箱商标应标明产品的型号/名称/数量/出厂日期/承制方名称等。

7. 材料清单

序号	材料名称	规格型号	供应商
1	磁环	CS127-125	Shenzhen Shenghao Magnetic Material Co., Ltd
2	漆包铜线	UEFN/U-Ø1.0 本色	ZHEJIANG HONGBO TECHNOLOGY CO LTD
3	锡	Sn99.3Cu0.7	DONGGUAN CITY THOUSANDISIAND METAL FOILCO.,LTD