



四川索斯特电子有限公司  
Sichuan Source-Set Electronics Co., Ltd

# 承 认 书

## SPECIFICATIONS FOR APPROVAL

客户名称:

Customer: \_\_\_\_\_

产品名称:

石英晶体谐振器

Description:

CRYSTAL RESONATOR

产品型号:

2016 26M 7PF 10PPM

SPECIES

标称频率:

26.000MHz

FREQUENC

料 号:

MATERIAL CODE

SST-2016/26.000M-7PF

| 供应商确认          |                         |                      |                                                | 客户确认           |                         |                         |                                     |
|----------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 品管部<br>QC Dept | 工程部<br>Engineer<br>Dept | 业务部<br>Trade<br>Dept | <input checked="" type="checkbox"/><br>合格 PASS | 品管部<br>QC Dept | 工程部<br>Engineer<br>Dept | 采购部<br>Purchase<br>Dept | <input type="checkbox"/><br>合格 PASS |
| 莫<br>平<br>会    | 梁<br>雄                  | 陈<br>晓<br>群          | <input type="checkbox"/><br>不合格 NG             |                |                         |                         | <input type="checkbox"/><br>不合格 NG  |

公司地址: 四川省泸州市泸县工业园 B 区明星路 204 号 (坤羽) 五栋

电话: 0830-8106299、8172777

传真: 0830-8106266

# 1. Electrical characteristics 电气性能

| Items 项目                     | Symbol 符号 | Specification 规格说明  |        |        | Unit 单位 | Notes      |
|------------------------------|-----------|---------------------|--------|--------|---------|------------|
|                              |           | Min 最小              | Typ 标准 | Max 最大 |         |            |
| Model No 型号                  |           | Seam Seal 2016      |        |        |         |            |
| Blank Cutting Mode 晶片切型      |           | AT FUND.            |        |        |         |            |
| Nominal Frequency 标称频率       | FL        | 26.000000           |        |        | MHz     |            |
| Oscillation Mode 振荡模式        |           | ■ Fundamental □ 3rd |        |        |         |            |
| Load Capacitance 负载电容        | CL        |                     | 7      |        | pF      |            |
| Frequency Stability 频率公差     |           | -10                 |        | 10     | ppm     |            |
| Operating Temperature 工作温度   | Topr      | -20                 |        | 70     | °C      |            |
| Storage Temperature 储存温度     | Tstg      | -40                 | ~      | 85     | °C      |            |
| Drive Level 驱动功率             | DL        |                     | 100    |        | uW      |            |
| Effective Resistance RR 等效电阻 | Rr        | -                   | -      | ≤45    | Ω       | -          |
| Shunt Capacitance C0 并联电容    | C0        | -                   | -      | 7      | pF      | -          |
| Motional Capacitance C1 动态电容 | C1        | -                   | -      | NA     | fF      | -          |
| Insulation Resistance 绝缘电阻   | Rins      | 500                 | -      | -      | MΩ      | at DC 100V |
| Aging: 老化率                   |           | -3                  |        | +3     | ppm     | Per year   |
| Weight 重量                    |           |                     | 0.006  |        | g       |            |

**Remark备注:** Sample Data See Attachment 抽样资料见附件

**Measure equipment 测量设备 :**

Electrical characteristics measured by S&A 250B or equivalent.

电气性能测量为S&A 250B或相当设备。

**Hermetically 密封性 :**


**Fine Leak 细漏:** Helium Bombing 4kg/cm<sup>2</sup> for 1 Hour, Leak ate Less Than 1×10<sup>-8</sup> atm. cc/sec

氦气加压4kg/cm<sup>2</sup> 1小时, 氦质谱检漏仪检测泄漏小于 1×10<sup>-8</sup> atm. cc/sec


**Gross Leak 精漏:** 125°C FC#40 , 120 Seconds, No Bubble

放入125度氟油120秒不起泡


## 2. Solder Dimension And Pattern 焊接模型尺寸图:



## 3、Equivalent Circuit 等效电路图:




## 4. Structure drawing 结构图:




| NO | COMPONENTS<br>构成             | MATERIALS<br>原料       | QTY<br>数量 | FINISH / SPECIFICATIONS<br>结束/说明                           |
|----|------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| 1  | Cap上盖                        | Metal ( Fe ) 金属       | 1         | -                                                          |
| 2  | Base基座                       | Ceramic陶瓷制品           | 1         | Color black炭黑色                                             |
| 3  | PAD焊盘                        | Au金                   | 4         | Tungsten metalize钨合金<br>+ Ni plating镍电镀<br>+ Au plating金电镀 |
| 4  | Crystal Blank 石英晶片           | SiO <sub>2</sub> 二氧化硅 | 1         | -                                                          |
| 5  | Conductive Adhesive<br>导电粘合剂 | Ag银                   | 4         | Silicone硅树脂                                                |
| 6  | Electrode电极                  | Ag银 + Cr铬             | 2         | -                                                          |

#### 5. Reliability Specification可靠性说明

|    | Item 项目                                  | Condition 条件                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Standard 标准                                                     |
|----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. | Drop characteristics<br>跌落特性             | Free drop from 75cm height on a hard wooden board for 3 times. (Board is thickness more than 30 mm.)                                                                                                                                                                                                                     | Frequency change: $\leq \pm 5\text{ppm}$<br>Rr as specification |
| 2  | Mechanical shock<br>机械冲击                 | Device are shocked to half sine wave (1000g) three mutually perpendicular axes each 3 times                                                                                                                                                                                                                              | Frequency change: $\leq \pm 5\text{ppm}$<br>Rr as specification |
| 3. | Shake characteristics<br>震动特性            | Shake frequency 10~55Hz, cyc1~2 minutes, swing 1.5mm, direction x/y/z, all 30 minutes, test after 1 hours.                                                                                                                                                                                                               | Frequency change: $\leq \pm 5\text{ppm}$<br>Rr as specification |
| 4. | Humidity characteristics<br>湿度特性         | +40 $\pm$ 2 $^{\circ}\text{C}$ & 90%~95% R.H. 250 hours                                                                                                                                                                                                                                                                  | Frequency change: $\leq \pm 5\text{ppm}$<br>Rr as specification |
| 5. | Low temperature characteristics<br>低温特性  | -40 $\pm$ 2 $^{\circ}\text{C}$ , 250 hours, put in room temperature, test after 1 hours.                                                                                                                                                                                                                                 | Frequency change: $\leq \pm 5\text{ppm}$<br>Rr as specification |
| 6. | High temperature characteristics<br>高温特性 | +85 $\pm$ 2 $^{\circ}\text{C}$ , 250 hours, put in room temperature, test after 1 hours.                                                                                                                                                                                                                                 | Frequency change: $\leq \pm 5\text{ppm}$<br>Rr as specification |
| 7. | Temperature cycling 温度循环                 | -30 $\pm$ 3 $^{\circ}\text{C}$ /30 $\pm$ 3 min~+85 $\pm$ 2 $^{\circ}\text{C}$ /30 $\pm$ 3min, 5 cycles                                                                                                                                                                                                                   | Frequency change: $\leq \pm 5\text{ppm}$<br>Rr as specification |
| 8. | Refluence examination 回流焊特性              |  <p>Max260<math>^{\circ}\text{C}</math><br/>200<math>^{\circ}\text{C}</math><br/>Max150<math>^{\circ}\text{C}</math><br/>25<math>^{\circ}\text{C}</math><br/>1- Max 180 sec<br/>2- Max 10 sec<br/>3- Max 80 sec<br/>4- Max 90 sec</p> | Frequency change: $\leq \pm 5\text{ppm}$<br>Rr as specification |

## 6. Marking specification 标识说明




### Produce Time Code 生产时间代码:


| Month 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| Code 代码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | O  | N  | D  |

| Day 日   | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Code 代码 | A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  |
| Day 日   | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Code 代码 | M  | N  | O  | P  | Q  | R  | S  | T  | U  | V  | W  | X  |
| Day 日   | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |    |    |    |    |
| Code 代码 | Y  | Z  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |    |    |    |    |    |

## 7. Type & Reel 编带类型及卷盘



|    | HC-49SMD    | 5032        | 3225        | 2520        | 2016      |
|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| W  | 24.00±0.30  | 12.00±0.05  | 8.00±0.05   | 8.00±0.05   | 8.00±0.05 |
| E  | 1.75±0.10   | 1.75±0.10   | 1.75±0.05   | 1.75±0.05   | 1.75±0.05 |
| F  | 11.5±0.10   | 5.5±0.10    | 3.5±0.05    | 3.5±0.05    | 3.5±0.10  |
| T  | 0.40±0.05   | 0.30±0.05   | 0.25±0.03   | 0.25±0.03   | 0.20±0.05 |
| P  | 12.00±0.10  | 8.00±0.10   | 4.00±0.05   | 4.00±0.05   | 4.00±0.10 |
| P0 | 4.00±0.10   | 4.00±0.10   | 4.00±0.05   | 4.00±0.05   | 4.00±0.10 |
| P2 | 2.00±0.10   | 2.00±0.10   | 2.00±0.05   | 2.00±0.05   | 2.00±0.10 |
| D0 | φ 1.50±0.10 | φ 1.50±0.10 | φ 1.50±0.10 | φ 1.50±0.10 | 1.00±0.10 |
| D1 | φ 1.50MIN   | φ 1.50MIN   | φ 1.00MIN   | φ 1.00MIN   | 1.10±0.10 |
| A0 | 4.60±0.10   | 3.50±0.10   | 2.70±0.05   | 2.25±0.05   | 1.80±0.05 |
| K0 | 4.40±0.10   | 1.60±0.10   | 1.50±0.10   | 0.70±0.10   | 0.65±0.10 |
| B0 | 14.20±0.15  | 5.20±0.10   | 3.50±0.05   | 2.75±0.05   | 2.20±0.10 |



|    | HC-49SMD             | 5032                 | 3225                 | 2520                 | 2016                 |
|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A  | $\phi 330 \pm 1.0$   | $\phi 178 \pm 2.0$   | $\phi 178 \pm 2.0$   | $\phi 178 \pm 2.0$   | $\phi 178 \pm 2.0$   |
| B  | $2.30 \pm 0.20$      | $2.00 \pm 0.50$      | $2.50 \pm 0.50$      | $2.50 \pm 0.50$      | $2.50 \pm 0.50$      |
| C  | $\phi 13.5 \pm 0.20$ | $\phi 13.2 \pm 0.20$ | $\phi 13.5 \pm 0.20$ | $\phi 13.5 \pm 0.20$ | $\phi 13.5 \pm 0.20$ |
| D  | $\phi 21.5 \pm 0.20$ | $\phi 20.0 \pm 0.50$ | $\phi 56.8 \pm 0.50$ | $\phi 56.8 \pm 0.50$ | $\phi 56.8 \pm 0.50$ |
| N  | $\phi 100.0 \pm 0.5$ | $\phi 60.5 \pm 1.0$  | $\phi 60.5 \pm 1.0$  | $\phi 60.5 \pm 1.0$  | $\phi 60.5 \pm 1.0$  |
| W1 | $24.5 \pm 0.20$      | $12.5 \pm 0.20$      | $9.4 \pm 0.30$       | $9.4 \pm 0.30$       | $9.4 \pm 0.30$       |
| T1 | $2.30 \pm 0.20$      | $1.80 \pm 0.20$      | $1.40 \pm 0.20$      | $1.40 \pm 0.20$      | $1.40 \pm 0.20$      |

## 8. Packing Specification 包装说明

