



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
↓			↓			↓	↓		↓			↓				↓		
系列	代码		额定容量(μF)	代码		容量公差	代码		额定电压(V)	代码		尺寸(mm)	代码		ESR(mΩ)	代码	附属码(外观)	代码
MPD10	MPD		8.2	8R2		±20%	M		2	0D		7.3*4.3*1.0	D10		4.5	4R5R	车规品	C
MPD15	MPD		10	100		-30%~+10%	3		2.5	0E		7.3*4.3*1.5	D15		6	006R		
MPD19	MPD		15	150		-35%~+10%	Y		4	0J		7.3*4.3*1.9	D19		9	009R		
MPD28	MPD		22	220					6.3	0L		7.3*4.3*2.8	D28		12	012R		
MPU41	MPU		27	270					10	1A		7.2*6.1*4.1	U41		15	015R		
MPB19	MPB		33	330					16	1C					20	020R		
MPS	MPS		39	390					20	1D					25	025R		
MPX	MPX		47	470					25	1E					30	030R		
			56	560					35	1V					40	040R		
			68	680					50	1H					80	080R		
			82	820					63	1J								
			100	101					80	1K								
			120	121														
			150	151														
			180	181														
			220	221														
			270	271														
			330	331														
			390	391														
			470	471														
			560	561														
			680	681														
			820	821														
			1000	102														
			1200	122														

代码规则：前两位数加上后面零的个数，R代表小数点



MPX NEW

- ◆ 超低ESR(3mΩ) 高纹波电流
- ◆ 125℃ 3000小时保证
- ◆ RoHS指令(2011/65/EU)对应
- ◆ +60℃ 90%RH 1000H
- ◆ 符合AEC-Q200认证



主要技术参数

项目	特性	
工作温度范围	-55 ~ +125℃	
额定工作电压	2 ~ 6.3V	
容量范围	120 ~ 470μF 120Hz 20℃	
容量允许偏差	±20% (120Hz 20℃)	
损耗角正切值	标准品一览表的值以下 120Hz 20℃	
漏电流	I≤0.2CV or 200μA取最大值 额定电压下充电2分钟, 20℃	
等效串联电阻(ESR)	标准品一览表的值以下 100kHz 20℃	
浪涌电压(V)	额定电压的1.15倍	
耐久性	对电容施加类别电压+125℃ 3000小时, 并在20℃下放置16小时后, 产品应满足	
	静电容量变化率	初始值的±20%
	损耗角正切值	≤初始规格值的200%
	漏电流	≤初始规格值300%
高温高湿	在+60℃温度、90%R.H湿度条件下施加额定电压1000小时, 并在20℃下放置16小时后, 产品应满足	
	静电容量变化率	初始值的+70% -20%
	损耗角正切值	≤初始规格值的200%
	漏电流	≤初始规格值500%

标识

静电容量(μF)

330

2.5 M18X

正极标识

额定电压(V)

制造编码

制造编码规则

第一位为制造月

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
代码	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M

中间两位为制造公立年份后两位

最后一位为壳号

外观尺寸

单位: mm

L±0.2	W±0.2	H±0.1	W1±0.1	P±0.2
7.3	4.3	1.9	2.4	1.3

额定纹波电流温度系数

温度	T ≤ 45℃	45℃ < T ≤ 85℃	85℃ < T ≤ 105℃
系数	1.0	0.7	0.25

注: 电容表面温度不超过产品最高使用温度

额定纹波电流频率修正因子

频率(Hz)	120Hz	1kHz	10kHz	100~300kHz
修正因子	0.10	0.45	0.50	1.00



MPX

■ 标准品一览表

额定电压 105°C(V)	类别电压 125°C(V)	标称容量 (μF)	产品尺寸(mm)			L.C. (μA,2min)	Tan δ 120Hz	ESR (mΩ100kHz)	额定纹波电流 (mA/r.m.s)45°C100kHz
			L	W	H				
2	1.6	330	7.3	4.3	1.9	66	0.06	9	6300
		330	7.3	4.3	1.9	66	0.06	6	7200
		330	7.3	4.3	1.9	66	0.06	3	10200
		470	7.3	4.3	1.9	94	0.06	9	6300
		470	7.3	4.3	1.9	94	0.06	6	7200
		470	7.3	4.3	1.9	94	0.06	4.5	8500
		470	7.3	4.3	1.9	94	0.06	3	10200
2.5	2	220	7.3	4.3	1.9	55	0.06	9	6300
		330	7.3	4.3	1.9	82.5	0.06	9	6300
		330	7.3	4.3	1.9	82.5	0.06	6	8500
		330	7.3	4.3	1.9	82.5	0.06	3	10200
		470	7.3	4.3	1.9	117.5	0.06	9	6300
		470	7.3	4.3	1.9	117.5	0.06	6	7200
		470	7.3	4.3	1.9	117.5	0.06	4.5	8500
		470	7.3	4.3	1.9	117.5	0.06	3	10200
4	3.2	150	7.3	4.3	1.9	60	0.06	15	5100
		180	7.3	4.3	1.9	72	0.06	15	5100
		220	7.3	4.3	1.9	88	0.06	15	5100
6.3	5.0	120	7.3	4.3	1.9	75.6	0.06	15	5100
		150	7.3	4.3	1.9	94.5	0.06	15	5100