






1. 技术参数:
- 1.1 额定电流: 3.0A AC/DC
 - 1.2 额定电压: 250V AC/DC
 - 1.3 耐电压: 1000V AC/minute
 - 1.4 接触电阻: 20mΩ MAX
 - 1.5 绝缘电阻: 1000MΩ MIN
 2. 工作温度: -40℃~+105℃
 3. 防火等级: UL94V-0
 4. 电镀规格: 无锡 镀层厚度: 0.5~1.5um 锡层: 2.8~3.5um



物料编码格式: ZLQ-XHB-NP-**-**-**
公司代号: PIV
物料系列: 牌数量
封装: L-立贴 W-卧式
电镀工艺: 零锡: MSn 亮锡: BSn 金: AU
胶芯颜色: 黑色-BK 蓝色-BL 绿色-GN 黄色-YL 红色-RD 粉色-PK

Circuits	Dimensions (mm)			
	A	B	C	D
2.SLT-2P	2.50	9.90	6.10	3.04
2.SLT-3P	5.00	12.40	8.60	4.65
2.SLT-4P	7.50	14.90	11.10	7.15
2.SLT-5P	10.00	17.40	13.60	9.65
2.SLT-6P	12.50	19.90	16.10	12.15
2.SLT-7P	15.00	22.40	18.60	14.65
2.SLT-8P	17.50	24.90	21.10	17.15
2.SLT-9P	20.00	27.40	23.60	19.65
2.SLT-10P	22.50	29.90	26.10	22.15
2.SLT-11P	25.00	32.40	28.60	24.65
2.SLT-12P	27.50	34.90	31.10	27.15
2.SLT-13P	30.00	37.40	33.60	29.65
2.SLT-14P	32.50	39.90	36.10	32.15
2.SLT-15P	35.00	42.40	38.60	34.65
2.SLT-16P	37.50	44.90	41.10	37.15



NO	物料名称	数量 (PCS)	材质	镀层
①	塑胶件	1 PCS	LCP	本色
②	焊片	2 PCS	黄铜 H62	亮锡
③	PIN针	2~16 PCS	黄铜 H62	亮锡
④	盖板	1 PCS	LCP	本色

品名: XH2.54立贴NP

料号: ZLQ-XHB-NP-**-**-**

更改记录

标记

变更内容

签名/日期

未注公差

单位

标准化

签名/日期

品名

料号

浙江领强电子科技有限公司

1

2

3

4

5