



### 技术参数 SPECIFICATIONS

1. 线数 (Poles) : 2-12
2. 适用线规 (Applicable wires) : AWG18#-22#
3. 适应基板厚度 (Applicable PC board thickness) : 1.6mm-2.0mm
4. 温度范围 (Temperature range) : -25 ~85
5. 额定电压 (Voltage rating) : 250V. Ac/Dc
6. 额定电流 (Current rating) : 8A
7. 接触电阻 (Contact resistance) : 0.015
8. 绝缘电阻 (Insulation resistance) : 1000M
9. 耐压 (Withstand voltage) : 1500V. Ac/1min
10. 材料 (Material) :  
 孔座 (Housing) : 尼龙 (PA66) UL94V-0  
 端子 (Terminal) : 磷青铜 (Phos. bronze Tin/plated)

 深圳市韩下电子有限公司

材料 磷 铜

金属端子

绘图：黄彬 2020.8.24

审核：张伟 2020.8.24

核准：罗小春 2020.8.24

HX-CH5.08-T