
序号	成品长度(单位MM)	裁线长度（单位MM)	扎线方式	胶袋	装箱数量	纸箱尺寸	标签内容	料号
1	L2=300±15MM	L2=280±5MM	黑色铁芯扎带50mm	透明PE袋自封口120*180 MM	800PCS	460*300*300	USB2.0 AM TO BM 黑色0.3米	284501-0301301
2	L3=500±20MM	L3=490±5MM	黑色铁芯扎带50mm	透明PE袋自封口120*180 MM	500PCS	460*300*300	USB2.0 AM TO BM 黑色0.5米	284501-0501301
3	L4=1000±20MM	L4=980±5MM	黑色铁芯扎带50mm	透明PE袋自封口120*180 MM	400PCS	460*300*300	USB2.0 AM TO BM 黑色1米	284501-1001301
4	L5=1500±30MM	L5=1480±5MM	黑色铁芯扎带80mm	透明PE袋自封口150*200 MM	250PCS	460*300*300	USB2.0 AM TO BM 黑色1.5米	284501-1501301
5	L6=1800±40MM	L6=1780±5MM	黑色铁芯扎带80mm	透明PE袋自封口150*200 MM	250PCS	460*300*300	USB2.0 AM TO BM 黑色1.8米	284501-1801301
6	L7=2000±40MM	L7=1980±5MM	黑色铁芯扎带100mm	透明PE袋自封口150*200 MM	200PCS	460*300*300	USB2.0 AM TO BM 黑色2米	284501-2001301
7	L8=2500±40MM	L8=2480±5MM	黑色铁芯扎带120mm	透明PE袋自封口150*200 MM	180PCS	460*300*300	USB2.0 AM TO BM 黑色2.5米	284501-2501301
8	L9=3000±40MM	L9=2980±5MM	黑色铁芯扎带120mm	透明PE袋自封口150*200 MM	150PCS	460*300*300	USB2.0 AM TO BM 黑色3米	284501-3001301
9	L9=5000±40MM	L9=4980±5MM	黑色铁芯扎带120mm	透明PE袋自封口150*200 MM	100PCS	460*300*300	USB2.0 AM TO BM 黑色3米	284501-5001301




技术要求：

1. 100%短断开路路测试;
2. 导体电阻：3 Ohm (MAX);
3. 绝缘电阻：DC 300V 5M ohm(Min);
4. 外观不可有刮伤，缩水.变形等现象

受控文件章

PIN ASSIGNMENT



No.	DESCRIPTION	QTY.	PART NUMBER	DETAIL
6	纸箱	L	B1-011001	460*300*300
5	PVC胶料	0.010Kg	J2-401101	PVC 40P 黑色
4	PE胶料	0.014Kg	J2-451109	M1850A 内模料
3	BM	1Pc	C2-110310	USB2.0 BM插头 短体 焊线式 端子镀金,铁壳镀镍，白色胶芯
2	AM	1Pc	C2-110140	USB 2.0 AM，焊线式 端子镀金,电源大Pin 铁壳镀镍，单排，白色胶芯 防开口
1	Cable	/	X2-508401	USB2.0 28AWG*1P+24AWG*2C+AEB OD 5.0±0.15mm 黑色PVC

TOLERANCE	APPROVALS	DATE
X. ±0.5 X.X ±0.3 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.10 ANGULAR ±1°	DRAWN ALEX	20241008
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	CHECKED 刘保锋 10/12 APPROVED DWG TYPE 星格立	PROJECT CODE

TITLE: USB 2.0 AM-BM 28+24 OD 5.0 黑色PVC

UNIT mm | SIZE A4 | SCALE 1:1 | SHEET 1/1

CENREON 东莞市讯联电子有限公司

PART No. 284501-XXX1301

DWG No. | REV. 00