
产品编号 ： 5055780261

Product Description ： 2.00mm Pitch, Micro-Lock Plus PCB Header, Single Row, Right-Angle, Surface Mount, 0.10µm Gold Plating, Positive Lock, 2 Circuits, Low-Halogen, Black

系列号 ： 505578

状态 ： Active

Product Category ： PCB Headers and Receptacles



文件和资源

图纸

图纸　5055780261_sd.pdf

规格

应用规格　5055700001-A03.pdf

包装规格　5055789200-200.pdf

产品规格　5055700002-PS-000.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D

- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	PCB Headers and Receptacles
系列	505578
说明	2.00mm Pitch, Micro-Lock Plus PCB Header, Single Row, Right-Angle, Surface Mount, 0.10µm Gold Plating, Positive Lock, 2 Circuits, Low-Halogen, Black
应用	Signal, Wire-to-Board
元件类型	PCB Header
产品系列	Micro-Lock Connector System
产品名称	Micro-Lock Plus
UPC	193264479399

机构

UL	E29179

电气

每触点最大电流	3.0A
电压 - 最大	250V AC (RMS)/DC

物理

断开	否
回路数（已载入）	2
电路数（最多）	2
颜色-树脂	黑色
耐用性(插拔次数) - 最多次数	30
先接后断	否
阻燃性	94V-0

符合灼热丝规范	否
可配插产品指南	否
插接极性	是
锁定插接部位	是
材料 - 金属	Brass
材料 - 接合部位电镀	金牌
材料 - 终端电镀	金牌
材料 - 树脂	Polyamide
净重	420.420/mg
行数	1
方向	Right Angle
包装形式	Embossed Tape on Reel
PCB 定位器	否
PCB 保持力	是
间距 - 插配接口	2.00mm
间距 - 终端界面	2.00mm
最薄镀层 - 接合部位	0.100µm
最薄镀层 - 端接	0.100µm
有极性的插配件	是
PCB 极性	是
自动布局	Vacuum Pick-Up Area
有护墙的	Fully
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +105° C
终端界面类型	Surface Mount

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
2.00mm Pitch, Micro-Lock Plus Single Row Receptacle Housings	505570