



简体中文

数据表

库存号：185-3675

# RS Pro 300 mm 双金属钢锯条刀片，24 TPI



## 产品详细信息

### 钢锯条 - RS

一系列高质量、通用钢锯条，由高级谢菲尔德钢制成，符合 BS 1919:1993 和 ISO 2336 标准。精密加工和热处理。

#### 柔性双金属 HSS

高速钢切削刃，电子束熔体焊接到柔性合金背面。可切割几乎所有类型的钢，且在正常使用情况下，不易破裂

#### 高碳钢

专门用于要求不太严苛的应用；高碳钢刀片特别适用于软金属和塑料上。

#### 选择正确的齿数 (T.P.I)

这取决于要切割材料的厚度和类型。切勿将齿跨材料安装，且必须将至少三个连续齿始终接触

因此，对于较薄的部分，应该使用最多数量的齿

## 规格：

刀片长度	300 mm
宽度	12.5mm
刀片厚度	0.63mm
每英寸齿数	24
材料	双金属