



HX 1.25-4P DT 200mm 28AWG

1.25mm×4P插头, UL1571, 80°C, 28AWG, 线长200mm (1端插头, 另一端剥皮镀锡2mm)



- 技术要求:
1. 标识清晰可见, 表面不得有划痕, 裂纹, 起泡, 污损, 毛刺等;
 2. 无明显影响使用功能和接触性能的缺陷
 3. 材料: 塑料PA66
 4. 额定电流: 0.5A AC, DC
 5. 额定电压: 300V AC, DC
 6. 接触电阻: $\leq 20m\Omega$
 7. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
 8. 应用线型: AWG #28 (1571)
 9. 温度范围: -25°C to +85°C

深圳市韩下电子有限公司	
日期: 2020-04-15	元件名称: HX 1.25-4P DT 200mm 28AWG
设计: 李海风	
审核: 钟华华	
批准: 罗家金	
尺寸单位: mm	
第 1 页 共 1 页	