


SJT07RT – crimp
jam nut receptacle





***SJT07RT-XX-XXX**



VIEW D ENLARGED
FOR SIZE 8 COAXIAL USE ONLY

• "D" shaped panel cut-out dimensions
* To complete order number, see page 20
** Oversize threads. Check accessory threads before ordering

Shell Size	A• +.000 –.010	H Hex +.017 –.016	S ±.016	V Thread Class 2A UNEF (Plated)	R Thread Class 2A UNEF (Plated)	N +.001 –.005	C Max.	T• +.010 –.000
8	.542	.750	.938	.5625-24	.5625-24	.473	1.078	.572
10	.669	.875	1.062	.6875-24	.6875-24	.590	1.203	.697
12	.830	1.062	1.250	.8125-20	.8750-20	.750	1.391	.884
14	.955	1.188	1.375	.9375-20	1.0000-20	.875	1.515	1.007
16	1.084	1.312	1.500	1.0625-18	1.1250-18	1.000	1.641	1.134
18	1.208	1.438	1.625	1.1875-18	1.2500-18	1.125	1.766	1.259
20	1.333	1.562	1.812	1.3125-18	1.3750-18	1.250	1.953	1.384
22	1.459	1.688	1.938	1.4375-18	1.5000-18	1.375	2.078	1.507
24	1.580	1.812	2.062	1.4375-18	1.6250-18	1.500	2.203	1.634

All dimensions for reference only.