



产品编号：[26602060](#)
Product Description：KK 396 Header,
Vertical, without Peg, 6 Circuits, Tin
(Sn) Plating
系列号：41771
状态：Active
Product Category：PCB Headers and
Receptacles
工程编号：41771-0006



文件和资源

图纸

[图纸 026602060_sd.pdf](#)
[包装设计图 417710000-PK-000.pdf](#)

3D 模型和设计文件

[3D模型 026602060_stp.zip](#)
[符号足迹数据 SYM-26-60-2060-001.zip](#)

规格

[产品规格 PS-08-50-001.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44; 33
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

[多部分产品合规性声明](#)

- Eu RoHS
- REACH SVHC

- Low-Halogen
- 多部分行业合规性文件
- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	PCB Headers and Receptacles
系列	41771
说明	KK 396 Header, Vertical, without Peg, 6 Circuits, Tin (Sn) Plating
应用	Board-to-Board, Power, Wire-to-Board
元件类型	PCB Header
产品系列	KK Interconnect Systems
产品名称	KK 396
UPC	800754240550

机构

CSA	LR19980
UL	E29179

电气

每触点最大电流	7.0A
电压 - 最大	250V

物理

断开	否
回路数（已载入）	6
电路数（最多）	6
颜色-树脂	Natural

耐用性(插拔次数) – 最多次数	25
阻燃性	94V-0
符合灼热丝规范	否
锁定插接部位	无
材料 – 金属	Brass
材料 – 接合部位电镀	Tin
材料 – 树脂	Polyester
净重	1.638/g
行数	1
方向	垂直
包装形式	Bag
PC 焊脚长度	3.56mm
PCB 定位器	否
PCB 保持力	无
推荐的 PCB 厚度	1.60mm
间距 – 插配接口	3.96mm
有极性的插配件	是
PCB 极性	否
有护墙的	Partial
可堆叠的	是
运行温度范围	See Product Specification
终端界面类型	Through Hole

进程

最长持续时间	5
无铅	WAVE
最大周期	1
最高温度	235

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
KK 3.96mm Single Row Crimp Housings	<u>2139</u>

KK 3.96mm Single Row Crimp Housings	<u>3069</u>
KK 3.96mm Crimp Housings	<u>41695</u>
KK 396 PC Board Connector	<u>41815</u>
KK 3.96mm Pitch Single Row Crimp Housings	<u>6442</u>

This document was generated on Dec 20, 2023