





	B	ECR-16-016602	23NOV2016	SM	AL



1-2236905-3	B	0.22...0.35	0.95...1.30	CuSn8	CuSn8	2S	TIN PLATED verzinnt	3	A = 1.7 B = 1.5 C = 1.05	D = 2.0 E = 2.0
1-2236905-1	B			CuSn8	CuSn8	2	TIN PLATED verzinnt	4		
2236905-3	B	0.13...0.17	0.85...1.10	CuSn8	CuSn8	1S	TIN PLATED verzinnt	3	A = 1.6 B = 1.3 C1 = 0.9	D = 1.9 E = 2.0
2236905-1	B			CuSn8	CuSn8	1	TIN PLATED verzinnt	4		
ORDER NO. Bestell-Nr. Strip Bandware	REV	WIRE RANGE Drahtgrößen- bereich (mm²)	INSULATION-Ø Isolation-Ø (mm)	BODY Kontaktkörper	TAB Flachstecker	Markierung MARKING	BODY Kontaktkörper	TAB Flachstecker	WIRE CRIMP Draht-Crimp	INSULATION CRIMP Isolationscrimp
				MATERIAL Werkstoff		5	SURFACE Oberfläche			

1-...-1 /-3 AS SHOWN
wie gezeichnet

1

2

3

4

5

NOTES
Bemerkungen

1 LASER WELDED
Lasergeschweisst

2 REVISION STATUS, MANUFACTURING LOCATION CODE AND CODE OF PRODUCTION
Revisionsstand, Produktionsstandortcode und Werkzeugcode

3 CONTACT AREA TAB 1-5µm SELECTIV ELECTROPLATED SILVER OVER 1-3µm ELECTROPLATED Ni
Kontaktzone 1-5µm selektiv galvanisch versilbert ueber 1-3µm galvanisch Ni

4 CONTACT AREA TAB 1-3µm SELECTIV ELECTROPLATED TIN OVER 1-2.3µm ELECTROPLATED Ni
Kontaktzone 1-3µm selektiv galvanisch verzinkt ueber 1-2.3µm galvanisch Ni

5 VARIANTS MARKING AND DATE CODE
Varianten Markierung und Datumscode

6 STANDARD CONTACT EXTRACTION TOOL
Standard Kontaktentriegelungswerkzeug

7 THE MANUFACTURER CAN CHANGE DETAILS OF THE DESIGN
Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen

8 ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING
Massgebend ist der deutsche Text

9 FOR FLR-CONDUCTOR ACCORDING TO DIN 72551-6 AS WELL AS REINFORCED WIRE ACCORDING LV 112-4
Nur fuer FLR-Leitungen nach sowie zugverstaerke Leitung nach

10 PROCESSING ACCORDING TO TE SPECIFICATION AND CORRESPONDING CUSTOMER REQUIREMENTS
Verarbeitung nach TE Spezifikation und entsprechenden Kundenvorschriften

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.
BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

DIMENSIONS:
MASSEINHEITEN:
(MM)

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ± ±0.15
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES/WINKEL ±1°
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE
-

TOLERANCING ISO 8015
TOLERIERUNG ISO 8015

DWN S. G. 27.02.2014
CHK A. Lehner 27.02.2014
APVD W. Dietrich 27.02.2014

PRODUCT SPEC
108-94099
APPLICATION SPEC
114-94288
WEIGHT
0.1

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

Nano TAB 0.5x0.4
Kontakt
TERMINAL

SIZE A2 CAGE CODE 00779 DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-2236905 RESTRICTED TO NUR FÜR -

SCALE MASSSTAB 10:1 SHEET BLATT 1 OF 1 REV B

1471-9 (3/13)