



| 版本<br>REV. | 日期<br>DATE | ECN NO. | 变更内容<br>DESCRIPTION | 制图<br>DRAWN |
|------------|------------|---------|---------------------|-------------|
|            |            |         |                     |             |





#### SPECIFICATIONS


- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
- 7、Material:Wafer PBT ,UL94V-0  
PIN Brass Tin-plated




PCB LAYOUT



| PIN  | 尺寸 (mm) |       |       |
|------|---------|-------|-------|
|      | A       | B     | C     |
| -02A | 2.00    | 6.00  | 4.60  |
| -03A | 4.00    | 8.00  | 6.60  |
| -04A | 6.00    | 10.00 | 8.60  |
| -05A | 8.00    | 12.00 | 10.60 |
| -06A | 10.00   | 14.00 | 12.60 |
| -07A | 12.00   | 16.00 | 14.60 |
| -08A | 14.00   | 18.00 | 16.60 |
| -09A | 16.00   | 20.00 | 18.60 |
| -10A | 18.00   | 22.00 | 20.60 |
| -11A | 20.00   | 24.00 | 22.60 |
| -12A | 22.00   | 26.00 | 24.60 |
| -13A | 24.00   | 28.00 | 26.60 |
| -14A | 26.00   | 30.00 | 28.60 |
| -15A | 28.00   | 32.00 | 30.60 |
| -16A | 30.00   | 34.00 | 32.60 |



7~9A



10~16A

|                   |           |                 |                   |              |                                                                                                                   |               |                                                                                       |     |
|-------------------|-----------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| GENERAL TOLERANCE |           | 制 图<br>Mapping  | 黄彬<br>2022、09、07  |              | 料 号<br>PART NO.                                                                                                   |               | 版 本<br>REV.                                                                           | A   |
| X.±0.25           | X.±2°     | 审 核<br>Audit    | 张伟<br>2022、09、07  |              | 品 名<br>TITLE                                                                                                      | HX-PA2.0-5PZZ | 页 次<br>SHEET                                                                          | 1/1 |
| .X±0.20           | .X±1°     |                 | 罗小春<br>2022、09、08 |              | 客户料号<br>CUTM. NO.                                                                                                 |               |  |     |
| .XX±0.15          | .XX±0.5°  | 核 准<br>Approved |                   |              |  韩下 <sup>®</sup> 深圳市韩下电子有限公司 |               |                                                                                       |     |
| .XXX±0.10         | .XXX±0.5° | 单 位<br>Units    | MM                | 比 例<br>SCALE |                                                                                                                   |               |                                                                                       |     |



深圳市韩下电子有限公司



深圳市韩下电子有限公司  
Shenzhen Hanxia Electronic Co.,Ltd  
Tel:0755-23086569

## 承 认 书

### SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品 编 码  
Material code:

\_\_\_\_\_

产品名称 Project:

针座

\_\_\_\_\_

规格型号 Part No:

HX-PA2.0-5PZZ

\_\_\_\_\_

#### 贵公司承认印 Approval signatures

| 料 号/Part No. | 签 章/Signatures |
|--------------|----------------|
|              |                |

日期 Date:

|             |     |                                                                                      |
|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 拟制/Drawn    | 黄彬  |  |
| 审核/Check    | 张伟  |                                                                                      |
| 批准/Approved | 罗小春 |                                                                                      |