





1. Rating: DC 30V 0.1A
2. Contact resistance:  $\leq 100\text{m}\Omega$
3. Insulation resistance:  $\geq 100\text{M}\Omega$  DC500V
4. Withstand voltage: AC 300V(30Hz)/min
5. Operating force:  $250 \pm 50\text{g}$
6. life test: 10000 cycles
7. Operation type: Self-locking



电路图  
Circuit Diagram

序号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR
7	导电接触夹	6	覆合银磷铜	镀银
6	推轴	1	PA66	白色
5	盖板	1	PA66	黑色
4	弹簧	1	碳素钢	
3	钩针	1	精密钢圈	
2	基座	1	PA66	黑色
1	嵌件	2	H65 T=0.3mm	镀银

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA		料号 PART NO.	BX-5858-Z-TP		版本 REV.	A
			30~	$\pm 0.30$				品名 TITLE	按键开关 Key Switch		页次 SHEET	1/1
			10~30:	$\pm 0.20$	审核 CHECK		EVA	客户料号 CUTM.NO.				
			~10:	$\pm 0.15$	核准 APPROVAL		JADE					
					单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1				