



1. Rating:DC 12V 50mA.
2. Travel:0.2±0.1mm.
3. Operating Force:250±100gf.
4. Contact Resistance:50mΩMax.
5. Life:>50,000 Cycles Min.



印制线路板
P.C.B layout



电路简图
SCHEMATIC

4	防水膜	1	胶带		
3	弹片	1	不锈钢	—	
2	基座	1	LCP	黑色	
1	嵌件	1	H62YT δ=0.15mm	镀银	
序号 NO.	名 称 NAME	数量 Q'TY	材 料 MATERIAL	颜 色 COLOR	备 注 REMARK

深圳市逸致电子有限公司

						Angle	±2°
						30~	±0.3
						10~30	±0.2
						~ 10	±0.15
工程變更通知單 ECN(DCN) NO.	版 次 REV	日 期 DATE	說 明 DESCRIPTION	改 變 CHANGE	承 認 APPRO.	未注公差 GENERAL TOLERANCE UNLESS OTHERWISE NOTED	

DESIGN	設 計	方兴生	
CHECH	校 对		
VERIFY	审 核		
APPROVAL	批 准		

品 名 ITEM NO.		4*4拉伸轻触开关		
料 號 PART NO.		YZA-048		
圖 號 DRAWING NO.	B 款號碼	HQJW3.608.006		
SCALE		UNIT	mm	A4