



技术参数:

1. 做用温度: $-25\sim+85^{\circ}\text{C}$;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
6. 动作力: $260\text{g}\pm 50\text{g}$;
7. 使用寿命: 100000次;



Ordering Information

HC-TC-**-** ** **-NH *-G-**-F*-P-05

0606=6*6mm
1212=12*12mm
.....

F=防水
M=防尘
SH=帽头护套

FOOT 1
D=插板
S=贴片
FD=侧插
FS=侧贴
FD+S=侧前插后贴

按扭方式 序号
按扭高度

动作力

按扭形状
默认=圆形
FS=侧贴
SQ=方形
OV=椭圆形

支架
C=默认支架
CL=默认加长支架
SL=双联支架
SL1=双联支架-单孔

脚长
K=弯脚

带柱

8	接触脚	黄铜 T=0.30	镀银	4	
7	基座	PA66(黑色)	-----	1	
6	簧片	不锈钢/覆银铜	镀银	1	
5	内帽头	PPA(黑色)	-----	1	
4	防水薄膜	聚酰胺(黄色透明)	-----	1	
3	防水垫片	硅胶(黑色)	-----	1	
2	盖板	PPA(黑色)	-----	1	
1	按钮	PPA(黑色)	-----	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

		GENEAL TOLERANCE	制图	05		深圳市华灿天禄电子有限公司	
		DIM TOL	审核			ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD	
		X.X ±0.30	批准			产品名称	轻触开关(12x12mm 防水款 贴片)
		X.XX ±0.20	比例			产品料号	HC-TC-1212F-4S004-11.0
		X.XXX ±0.10	SCALE			PART NO.	-260G-05
1	初版发行	Angle ±3.0°	投影			材料	
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Projection			版本	REV. A
						单位	UNITS mm
						页次	SHEET 1/1