

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	DATE


Electrical Characteristics
1.1 Impedance: 50 Ohms
1.2 Operating Frequency: DC-4GHz
1.3 S.W.R.: ≤ 1.5
1.4 Operating Voltage: 500V/Max
1.5 Insulation Resistance: ≥ 5000 MΩ

Operating Temperature
2.1 Operating Temperature Range: -45℃ ~ +95℃





华司　　螺母



建议开孔尺寸　　建议PCB尺寸

No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位
8	华 司	铁 料	镀 镍	1
7	螺 母	黄 铜	镀 镍	1
6	固定脚	黄 铜	镀 锡	2
5	引 线	铁 料	镀 锡	1
4	胶 芯	POM	白 色	1
3	中心针	黄 铜	镀 金	1
2	本 体	锌合金	镀 镍	1
1	塑胶本体	PBT	白 色	1

COSTOMER DRAWING		深圳市莱联电子有限公司 SHENZHEN LAILIAN ELECTRONICS CO.,LTD			
DRAWING		TITLE	BNC连接器弯头（带螺母垫片）	REV.	A
CHECK		PART NO.	LAIL-BNC-P10.1-L28.5-WZ	UNITS	mm
APPROVAL		DWG.NO.		Projection	
TOLERANCES ARE					
30-150 ±0.35 / 10-30 ±0.2	ANGLE				
5-10 ±0.15 / 0-5 ±0.1	±3°				