




		D		E	
REV.	DESCRIPTION		ECN NO.	NAME	DATE

- 1、Rating:DC 30V 0.1A
- 2、Contact resistance: $\leq 100\text{m}\Omega$
- 3、Insulation resistance: $\geq 100\text{M}\Omega$ DC500V
- 4、Withstand voltage:AC 300V(30Hz)/min
- 5、Operating force: $250\pm 50\text{g}$
- 6、life test:10000 cycles
- 7、Operation type: no lock



7	导电接触夹	2	覆合银磷铜	镀银
6	推轴	1	POM	蓝色
5	盖板	1	PC	白色
4	弹簧	1	碳素钢	-
3	-	-	-	-
2	基座	1	PA66	黑色
1	嵌件	2	H65 T=0.3mm	镀银
序号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR



电路图
 Circuit Diagram

GENERAL TOLERANCE		DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD					BXCONN®	
DIM. TOL. 30~ :±0.30 10~30 :±0.20 ~10 :±0.15 GENERAL ANGLE: X° ±2°		TITLE: 按键开关 Key Switch						
		DWG. NO.: TB-B8080-W			CHECKED: MAX			
		PART NO.: TB-B8080-W			DRAWN: ELLA			
		UNIT: mm	SCALE: none	SHEET: 1 of 1	DWG. SIZE: A4	LAYER: bxconn	APPROVED: WILL	

