


玻璃保险丝管 (快熔型) 5.0*20

CLASS TUBE FUSE(FAST-BLOW)

1、本保险丝适用于保护仪器,电源供应器,显示器等.

2、形状及尺寸如下图(单位:mm)



5.0*20mm (± 0.5 mm)

3、额定电压 250V AC

额定电流 10A.

4、材料:

A 玻璃本体:透明玻璃可清晰见到内部之熔线.

B 两边铜头:以导电良好之金属材料,镀镍.

C 铜头强度:铜头和玻管本体的扭力,最小为 720gcm.

5、电气性:

额定(RATING)	熔断时间(BLOWING TIME)
150%	1 hour minimum
210%	30 minutes maximum
275%	50ms minimum 2s maximum

工程: 王国平

核准: 胡炎红

